

Блок фильтрации линзовой пыли Lfu 220



- Удобное управление
- Уникальная разработка — «гибридная система»
- Эргономичный дизайн
- Компактная конструкция
- Экономия воды

Технические характеристики

Система	Центробежная система фильтрации
Режим	Автоматический режим; ручной режим
Ёмкость сбора отходов	Макс. 2.7 л
Ёмкость бака	10.0 л (при заполнении до максимума)
Эффективность фильтрации	85% (для справки; зависит от материалов линз и условий обработки)
Электропитание	Перем. ток 100–120 В / 230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	400 ВА
Размеры/масса	444(Ш) x 357(Г) x 464(В) мм / 24 кг (17.5 x 14.1 x 18.3" / 52.9 фунта)
Стандартные аксессуары	Соединительный кабель блока обработки, соединительный шланг блока обработки, ведро для отходов, приспособление для снятия ведра, круглый фильтр, фильтрующий мешок, выпускное сопло, чулочный фильтр, держатель чулочного фильтра
Дополнительные аксессуары	Комплект усиления дезодорации
Экономия воды	Центробежная фильтрация значительно снижает расход воды в салоне/лаборатории; использование очищенной воды сохраняет высокое качество обработки
Компактная конструкция	Размещается в тумбе любого станка, не занимая больше места, чем сам станок; дезодоратор LED-1 можно разместить вместе с Lfu 220
Утилизация отходов	Отходы линз следует утилизировать после обработки примерно 100 линз; достаточно снять отстойное ведро — отходы спрессовываются в единый твёрдый комок, что сохраняет чистоту вокруг и рук

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com

Полный каталог и запрос цены: [medkatalog.vercel.app](#)