

Машина трансферного тонирования TTM-2000



- Ручное управление и партионная обработка
- Используется уникальная технология «сухого» тонирования NIDEK

Технические характеристики

Основные характеристики

Источник питания	Трёхфазный 200 В / отклонение $\pm 5\%$
Частота	50/60 Гц / отклонение $\pm 0.5\%$
Заземляющий провод	Требуется
Автоматический выключатель	40 А
Потребляемая мощность	6.5 кВА (макс. 10.4 кВА)
Габаритные размеры оборудования	850(Ш) x 970(Г) x 1630(В) мм (без анкерных упоров)
Масса оборудования	370 кг
Категория перенапряжения	Категория II
Степень загрязнения	2 (IEC60664-1)
Уровень звукового давления	70 дБА или менее (на расстоянии 1 м от передней стороны оборудования)
Применение	Очковые линзы
Процесс	Сухое тонирование методом переноса: печать на трансферной бумаге струйным принтером оригинальными чернилами NIDEK → процесс переноса (сублимированный краситель переносится на линзу и подложку в машине трансферного тонирования) → пропитка (перенесённый краситель впитывается в линзу и подложку в нагретой печи)

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com
Полный каталог и запрос цены: medkatalog.vercel.app